



DF 1000

Materiale: adesivo ad acqua

Finitura: lacca protettiva

Impiego e caratteristiche qualitative del ricambio

Decalcomania ad acqua per locomotori 626 dei primi anni 50. Fedelissima riproduzione del prototipo originale, nei caratteri e nel tipico colore giallo-avorio invecchiato (il cui vero colore si evidenzia solamente dopo l'applicazione). La singola decalcomania va ritagliata ed immersa in acqua tiepida, non appena il supporto tende a scivolare applicarla sul pancone. Non si mantenga la decalcomania troppo in acqua perchè la colla a quel punto non sarebbe più funzionale. Centrare bene e tamponare con bastoncino cotonato per eliminare bolle ed acqua residua.